

Mahr**Vinklad mäturshållare 45°, inspänningslängd: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434917 25
GTIN	4059192016203
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Vinklad hållare för mätklockor med inspänningsskaftdiameter 8 mm h6.

Anslutningsgänga M2,5 för alla sondformer. **Mätspetsväg = 3 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive standardmätspets med HM-kula (Ø 3 mm).

Teknisk beskrivning

Inspänningslängd L ₁	25 mm
Mätspetsväg	3 mm
Längd L ₂ hållare (utan inspänningsskaft)	53,7 mm
inspänningsskaftets Ø	8 mm
anslutningsgänga	M2,5
Produktslag	Hållare

