



Infraröd temperaturmätare, Typ: T2



Beställningsdata

Ordernummer	474012 T2
GTIN	4029547011696
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Snabb beröringsfri mätning, också över distanser.

- **Visning: Minimi-/maximivärden**
- **Gränsvärdesövervakning med optiskt och akustiskt larm.**
- **Liten och lätthanterlig med belyst display.**
- **Snabb mätning: 2 mätningar per sekund.**

Reell laserljusmarkering via **2-punktlaser**.

leveransinnehåll:

Inklusive kontrollprotokoll och 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

Specialtillbehör:

Skyddsväska nr 474029.

Teknisk beskrivning

Felgräns (0,1 till 400 °C)	± 1,5 eller ± 1,5 % från mätvärdet °C
optik	12:1
Felgräns (-30 till 0 °C)	±2 eller ± 2 % från mätvärdet °C

vikt	200 g
Längd	75 mm
mätområde	-30 - 400 °C
emissionsgraden inställbar	0,1 - 1
Bredd	38 mm
upplösning infraröd	0,1 °C
höjd	190 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Kalibrering	I5
Produktslag	Temperaturmätare

Tjänster

KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A
--	----------

Tillbehör

Temperaturgivare typ K Typ OF	474120 OF
Temperaturgivare typ K Typ EF	474120 EF
Läderskyddshölje	474029