

**BENNING****Mätinstrument för fasor och fältriktning Tritest Easy, Typ:****Beställningsdata**

Ordernummer	473280
GTIN	4014651200517
Artikelklass	47A

**Beskrivning****Utförande:**

Beröringsfri kontrollapparat, automatisk avstängning. Blink- och signaltonfrekvensen ökar i takt med den pålagda spänningen. För snabb och enkel fasprovning av eluttag, grenlådor, brytare och lampor. Lokaliserar kabelbrott i isolerade ledningar.

**Användningsdata:**

Kontroll av fältriktning, fasor samt av isolerade ledningar avseende kabelbrott.

**Norm:**

**DIN EN 61010-1.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3.

IP-skyddsklass: IP 53

spänningsintervall AC: 200 - 1000 V

överspänningskategori: CAT IV / 600V

strömförsörjning: 2× 081561 LR3

**Teknisk beskrivning**

spänningsintervall AC	200 - 1000 V
höjd	25 mm
strömförsörjning	2× 081561 LR3
Bredd	20 mm
Längd	153 mm
överspänningskategori	CAT IV / 600V
IP-skyddsklass	IP 53

material hus	ABS-plast
Produktslag	Mätinstrument för faser och fältriktning

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081556 LR3
--	------------