



Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 5/40mm



Beställningsdata

Ordernummer	433400 5/40
GTIN	2050001749307
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.

Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Mycket exakt utförande.

Mätverkets viktigaste delar är **ädelstenslagrade**.

Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Höghklassigt stötskydd för extra lång livslängd.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	40 mm
Kalibrering	C2

avläsning 1 varv av visaren	0,2 mm
skalvärde	0,001 mm
mätområde	5 mm
mätkraft	1 - 1,5 N
Norm	Verkstadsnorm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	10 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringMätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	023020 5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Yttering för mätur Typ 40	432020 40

Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 40 mm	434835 40
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 17	434900 17
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1

Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 2	434900 2
Glas för mätur Typ 40	432010 40
Stålspets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20