

**Absolute-mätur Solar Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434070 12,5
GTIN	4946368631288
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Digital mätklocka med stor LCD-display. Strömförsörjning från högeffektiva solceller i kombination med en superkondensator. Nollställning av displayen i alla positioner (origin), mätvärdesomkoppling (+/-).

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	59 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätområde	12,5 mm
Husets tjocklek	29,2 mm

mätkraft	≤ 1,5 N
Kalibrering	C1
felgräns	0,02 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434070-12,5>