

**Digitalt måtur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 100mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 434210 100    |
| GTIN         | 7640125025361 |
| Artikelklass | 46A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Robust aluminiumhus med stor display, 11 mm sifferhöjd. Energisparläge och automatisk återinkoppling, **absolutsystem. Nollställning i godtyckligt läge** för enkel jämförelse av mätvärden. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. **Måttförinställning (Preset)** av godtyckligt värde. Två referensvärden kan lagras. Anpassningsbar knapp för valbar funktion. Ändring av mätriktning.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498948, lyftarm nr 434212, utbytes- och specialspetsar nr 434900; 434910.

**Teknisk beskrivning**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| inspänningsskaft-Ø h6 | 8 mm        |
| mätkraft              | 1,8 – 3,0 N |
| Kalibrering           | C1          |
| mätområde             | 100 mm      |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Husets tjocklek                              | 32,9 mm           |
| Höljes-Ø                                     | 59,5 mm           |
| omkopplingsbar avläsning                     | 0,00005 tum       |
| omkopplingsbar avläsning                     | 0,001 mm          |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032     |
| Antal ingående batterier                     | 1                 |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen    |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde)               | 0,006 mm          |
| Norm   | Verkstadsnorm     |
| omkopplingsbar avläsning                     | mm / tum          |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt    |
| datautgång                                   | RS232C-gränssnitt |
| Mätteknik                                    | digital           |
| Produktslag                                  | mätklocka         |

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm | 023010 100 |
| Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm       | 023000 100 |

## Tillbehör

|  |              |
|--|--------------|
| Stålspets Typ 18/3                               | 434900 18/3  |
| Stålspets Typ 14/40                              | 434900 14/40 |
| Hårdmetallspets Typ 2                            | 434910 2     |
| Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm          | 434920 20    |
| Stålspets Typ 11/30                              | 434900 11/30 |
| Stålspets Typ 29/20                              | 434900 29/20 |
| Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm | 434917 50    |

|  |               |
|--|---------------|
| Hårdmetallspets Typ 18/4                         | 434910 18/4   |
| Stålspets Typ 39                                 | 434900 39     |
| Stålspets Typ 11/20                              | 434900 11/20  |
| Stålspets Typ 18/4                               | 434900 18/4   |
| Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm  | 434918 50     |
| Stålspets Typ 17                                 | 434900 17     |
| Stålspets Typ 2                                  | 434900 2      |
| Svängbar mätspets                                | 434912        |
| Anslutningskabel Typ USB2                        | 498948 USB2   |
| Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm  | 434917 25     |
| Stålspets Typ 11/35                              | 434900 11/35  |
| Stålspets Typ 30/10                              | 434900 30/10  |
| Stålspets Typ 10                                 | 434900 10     |
| Stålspets Typ 14/20                              | 434900 14/20  |
| Stålspets Typ 18/1                               | 434900 18/1   |
| Stålspets Typ 15                                 | 434900 15     |
| Hårdmetallspets Typ 17                           | 434910 17     |
| Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm          | 434920 70     |
| Stålspets Typ 14/30                              | 434900 14/30  |
| Stålspets Typ 20                                 | 434900 20     |
| Stålspets Typ 14/15                              | 434900 14/15  |
| Anslutningskabel Typ R2                          | 498948 R2     |
| Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm          | 434920 10     |
| Hårdmetallspets Typ 18/1                         | 434910 18/1   |
| Stålspets Typ 11/25                              | 434900 11/25  |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Hårdmetallspets Typ 18/2                         | 434910 18/2   |
| Stålspets Typ 29/10                              | 434900 29/10  |
| Hårdmetallspets Typ 18/6                         | 434910 18/6   |

|  |              |
|--|--------------|
| Stålspets Typ 13                                 | 434900 13    |
| Stålspets Typ 11/15                              | 434900 11/15 |
| Rubinspets Typ 2                                 | 434915 2     |
| Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm          | 434920 90    |
| Stålspets Typ 24                                 | 434900 24    |
| Stålspets Typ 11                                 | 434900 11    |
| Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm          | 434920 60    |
| Stålspets Typ 12                                 | 434900 12    |
| Hårdmetallspets Typ 18/3                         | 434910 18/3  |
| Hårdmetallspets Typ 16                           | 434910 16    |
| Stålspets Typ 18/6                               | 434900 18/6  |
| Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm          | 434920 50    |
| Stålspets Typ 18/5                               | 434900 18/5  |
| Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm          | 434920 15    |
| Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm | 434918 25    |
| Hårdmetallspets Typ 14                           | 434910 14    |
| Stålspets Typ 18/2                               | 434900 18/2  |
| Stålspets Typ 14                                 | 434900 14    |
| Stålspets Typ 16                                 | 434900 16    |
| Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm          | 434920 40    |
| Hårdmetallspets Typ 18/5                         | 434910 18/5  |
| Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm         | 434920 100   |
| Stålspets Typ 28                                 | 434900 28    |
| Hårdmetallspets Typ 10                           | 434910 10    |
| Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm          | 434920 80    |
| Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm          | 434920 30    |
| Hårdmetallspets Typ 11                           | 434910 11    |