

Mahr**Digitalt mätur Avläsning 0,005 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med mycket stor (12 mm) och kontrastrik LCD-display. Klar för mätning direkt vid påslagning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

Nollställning av displayen i varje position, preset (måttförinställning), ändring av mätriktning, Auto-Off (valbar). Låsfunktion: Knapplås mot oavsiktlig tryckning. IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915. Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
-----------------------	------

Höljes-Ø	60 mm
Husets tjocklek	28 mm
Kalibrering	C1
mätområde	12,5 mm
mätkraft	0,5 – 1 N
omkopplingsbar avläsning	0,0001 tum
omkopplingsbar avläsning	0,005 mm
IP-skyddsklass	IP 52
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,015 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
--------------------	-------------

Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Lyftvajer Längd 500 mm	434930 500
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2

Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 39	434900 39
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Svängbar mätspets	434912
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 14	434900 14
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 17	434900 17
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80

Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 28	434900 28
Rubinspets Typ 2	434915 2
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Lyftvajer Längd 140 mm	434930 140
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 16	434900 16