

Mitutoyo**Digitalt absolutmätur IP 66, mätområde: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434410 5
GTIN	4946368554242
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Praktisk, mångsidig och robust digital mätklocka med inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärde). Det smala utförandet gör det särskilt lämpligt för montering i apparater med trånga utrymmesförhållanden. Displayen kan vridas 180° för att medge avläsning från båda sidorna. **Genom kortslutning av Digimatic-ledningarna 1 och 6 kan en eller flera mätklockor nollställas eller ett förvalt värde hämtas.** Avläsning uppifrån.

Funktion:

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498428, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

Bredd	35 mm
mätkraft	2,0 N

Kalibrering	C1
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Längd	116,5 mm
Djup	44,3 mm
mätområde	5 mm
IP-skyddsklass	IP 66
valbar avläsning	0,01 / 0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,003 mm
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Stålpets Typ 12	434900 12
Anslutningskabel Typ USB2	498428 USB2
Stålpets Typ 39	434900 39
Stålpets Typ 14/40	434900 14/40

Stålspets Typ 14	434900 14
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Stålspets Typ 11	434900 11
Anslutningskabel Typ D2	498428 D2
Stålspets Typ 16	434900 16
Anslutningskabel Typ D1	498428 D1
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30

Stålspets Typ 10	434900 10
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Svängbar mätspets	434912
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 20	434900 20
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16

Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14