

BENNING**Mätledningar, Mätspets-Ø: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	473308 2
GTIN	4014651441460
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (med skyddslock), CAT II 1000 V (utan skyddslock).

Tvådelade mätledningar, röd/svart, mätledningsdiameter = 4 mm.

Mätspetslängd 18 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passar till:

Multimeter nr 473300; 473305 och nr 473320 stl. 960 och isolationsresistansmätare nr 473420.

Teknisk beskrivning

Mätspets-Ø	2 mm
överspänningskategori	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (med skyddslock); CAT II 1000 V (utan skyddslock)
laboratoriekabel-Ø	4 mm
kabellängd	1,4 m

Produktslag

Mätledning