

**Mitutoyo****Absolute-mätur Solar Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434074 12,5
GTIN	4946368631226
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Digital mätklocka med stor LCD-display. Strömförsörjning från högeffektiva solceller i kombination med en superkondensator. Nollställning av displayen i alla positioner (origin), mätvärdesomkoppling (+/-).

**Funktion:**

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497080, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

IP-skyddsklass: IP 42

Kalibrering: C1

felgräns: 0,003 mm

mätkraft:  $\leq 1,5$  N

inspänningsskaft- $\varnothing$  h6: 8 mm

Höljes- $\varnothing$ : 59 mm

Husets tjocklek: 29,2 mm

## Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
Höljes-Ø	59 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätkraft	≤ 1,5 N
mätområde	12,5 mm
Husets tjocklek	29,2 mm
felgräns	0,003 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013210 12,5
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
-------------------------	-----------

Sändare Typ S1	498966 S1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 2	434900 2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Rubinspets Typ 2	434915 2
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2