

Mahr**Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434310 25
GTIN	4059192014407
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Absolutfunktion:

Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.

Inställbar faktor med visning på displayen.

Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	35 mm
Höljes-Ø	58 mm
mätkraft	0,65–1,15 N
mätområde	25 mm
Kalibrering	C1
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30
DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

Tillbehör

Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2450	081560 CR2450
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 16	434900 16
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 10	434900 10
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 13	434900 13
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 24	434900 24

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 12	434900 12
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Svängbar mätspets	434912
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25

Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40