

Mahr**Digitalt mätur i-wi Avläsning 0,0005 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434318 12,5
GTIN	4059192014537
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Absolutfunktion:

Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.

Inställbar faktor med visning på displayen.

Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,65–0,90 N
mätområde	12,5 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Kalibrering	C1
Höljes-Ø	58 mm
Husets tjocklek	35 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0002 tum
omkopplingsbar avläsning	0,0005 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023000 12,5

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023010 12,5

Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Stålspets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 39	434900 39
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 28	434900 28
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 17	434900 17
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70

Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 2	434900 2
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 15	434900 15
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2450	081560 CR2450
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 20	434900 20
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975

Förlängare för mätpetsar längd L 60 mm	434920 60
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Förlängare för mätpetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålpets Typ 11/15	434900 11/15
Stålpets Typ 10	434900 10
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålpets Typ 18/2	434900 18/2
Förlängare för mätpetsar längd L 80 mm	434920 80
Anslutningskabel simplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Förlängare för mätpetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålpets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålpets Typ 24	434900 24