

**Mitutoyo****Digitalt absolutmätur IP 66, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Praktisk, mångsidig och robust digital mätklocka med inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärde). Det smala utförandet gör det särskilt lämpligt för montering i apparater med trånga utrymmesförhållanden. Displayen kan vridas 180° för att medge avläsning från båda sidorna. **Genom kortslutning av Digimatic-ledningarna 1 och 6 kan en eller flera mätklockor nollställas eller ett förvalt värde hämtas.** Frontavläsning.

**Funktion:**

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498428, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

**Teknisk beskrivning**

Längd	142 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm

mätkraft	2,5 N
mätområde	12,5 mm
Kalibrering	C1
Bredd	35 mm
Djup	25 mm
IP-skyddsklass	IP 66
valbar avläsning	0,01 / 0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,003 mm
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5

## Tillbehör

Stålpets Typ 18/5	434900 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30

Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Anslutningskabel Typ USB2	498428 USB2
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 16	434900 16
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 13	434900 13
Anslutningskabel Typ D1	498428 D1
Stålspets Typ 28	434900 28
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 14	434900 14
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10

Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 24	434900 24
Anslutningskabel Typ D2	498428 D2
Stålspets Typ 39	434900 39

Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2