



Lysdiodhandstroboskop, Typ: 477



Beställningsdata

Ordernummer	471200 477
GTIN	4029547010651
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Stötsäker robust kåpa. Extremt stort mätområde på upp till 300 000 blixtrar per minut. Mycket hög ljusstyrka, upp till 4 800 lux (LED-teknik). Triggerringång och -utgång möjliggör anslutning till externa system och styrning via en extern givare. Batterianvändningstid upp till 5 timmar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Inspektion och kvalitetskontroll av maskiner och system, varvtalsmätning på svårtillgängliga, små och snabbt rörliga objekt – utan avbrott i den pågående driften.

leveransinnehåll:

Inklusive transportväska, triggerringkontakt, kalibreringsprotokoll och 6 batterier nr 081561 storlek LR6.

Kalibrering: I2

IP-skyddsklass: IP 65

mätområde: 30 - 300000 min⁻¹

felgräns: 0,02 (± 1 siffra) %

Längd: 191 mm

Bredd: 82 mm

höjd: 60 mm

vikt: 400 g

Teknisk beskrivning

höjd	60 mm
Bredd	82 mm
vikt	400 g
Längd	191 mm
arbetstemperatur	0 - 45 °C
mätområde	30 - 300000 min ⁻¹
felgräns	0,02 (± 1 siffra) %
Antal ingående batterier	6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	I2
Produktslag	Stroboskop

Tjänster

Kalibrering Varvräknare/stroboskop	016600
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Varvtalsmätare	016830

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081556 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6