

Mitutoyo**Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	434090 25
GTIN	4946368131276
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Digitalt mätur med nollpunktsvisning i valfri position.. Stabil metallstomme, precisionslagrad rörlig spindel. 20000 h kontinuerlig användning med ett batteri.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

Bredd	38 mm
Djup	23 mm
mätkraft	≤ 1,8 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Kalibrering	C1
Längd	208 mm

mätområde	25 mm
inspänningsskaftets längd	40 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30

Tillbehör

Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålpets Typ 18/5	434900 18/5
Stålpets Typ 29/20	434900 29/20
Stålpets Typ 24	434900 24
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Svängbar mätspets	434912
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6

Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 13	434900 13
Rubinspets Typ 2	434915 2
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Anslutningskabel med dataknapp Typ D2	497100 D2
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Sändare Typ S1	498966 S1
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Anslutningskabel med dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 39	434900 39
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20

Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 20	434900 20

Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 28	434900 28