

Mahr**Digitalt mätur i-wi Avläsning 0,0005 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434318 25
GTIN	4059192014544
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Absolutfunktion:

Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.

Inställbar faktor med visning på displayen.

Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	35 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	0,65–1,15 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätområde	25 mm
Höljes-Ø	58 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0002 tum
omkopplingsbar avläsning	0,0005 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm

023010 100

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt
0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm

023000 30

Tillbehör

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK

498914 STICK

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2450

081560 CR2450

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK

498912 STICK

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ

498975