

hanhart
1882**Stort stoppur, Typ: PRISMA****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 469625 PRISMA |
| GTIN | 2050001056085 |
| Artikelklass | 46R |

Beskrivning**Utförande:**

Kvartsstyrtd stoppur. Digitalt stort stoppur med LCD-display. Omkopplingsbar tidsupplösning: 1/10 sek eller 1/100 min. Funktioner: 2 tidur, stoppursfunktioner, **nedräkning med ljudsignal**. Programmerbart förlopp. Standardtidsangivelse.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081561 storlek LR6.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------|
| Bredd | 130 mm |
| Djup | 95 mm |
| höjd | 175 mm |
| Mätteknik | digital |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Kalibrering | N1 |
| Produktslag | Stoppur |

Tjänster

| | |
|--------------------------|----------|
| KalibreringStoppur Typ U | 029100 U |
|--------------------------|----------|

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|