



Precisionsmätur IP 53, stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 1/40mm



Beställningsdata

Ordernummer	433600 1/40
GTIN	4031452100501
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.

Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Mycket exakt utförande.

Mätverkets viktigaste delar är **ädelstenslagrade**.

Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Stöt- och stänkskyddat precisionsmätur.

Funktion:

IP53: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Teknisk beskrivning

mätområde	1 mm
-----------	------

Höljes-Ø	40 mm
avläsning 1 varv av visaren	0,2 mm
Kalibrering	C2
mätkraft	1,1 - 1,6 N
skalvärde	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm
IP-skyddsklass	IP 53
Mätavvikelse MPE (mätområde)	5 µm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringMätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	023020 5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Stålpets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålpets Typ 14/15	434900 14/15
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålpets Typ 2	434900 2
Stålpets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Rubinspets Typ 2	434915 2

Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 20	434900 20
Glas för vattenskyddade mätur Typ 40	432030 40
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 28	434900 28
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 17	434900 17
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20

Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 15	434900 15
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 13	434900 13
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 39	434900 39
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3