

BENNING**Spänningsprovare DUSPOL®, instrumenttyp: ANALOG****Beställningsdata**

Ordernummer	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Tvåpolig spänningsprovare med VDE-märkning. Slagtåligt, dammtätt och stänkvattenskyddat hus med gummerade greppytor.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, **med lastkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp)**. Godkänd för spänningsprovning på **anläggningar upp till 1000 V**. Lämplig för arbeten på elinstallationer, inom industrin samt för reparationer, service (felsökning), solenergi-/vindkraftsanläggningar och hybridfordonsteknik. För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, **med lastkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp)**. Godkänd för spänningsprovning på **anläggningar upp till 1000 V**. Lämplig för solcells-/vinkraftsanläggningar och hybrid-fordonsteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Teknisk beskrivning

polaritetsprovning	LED
visning	dykspole (belyst) / LED
indikeringsintervall DC	12 - 1000 V
tillverkarens beteckning	ANALOG
provning av fasföljd	LCD
vibratorlarm	ja
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
indikeringsintervall AC	12 - 1000 V
fasprovning	LCD
IP-skyddsklass	IP 65
Kalibrering	I1
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S