

**Mahr****Digitalt mätur i-wi Avläsning 0,0005 mm, mätområde: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434318 50
GTIN	4059192014551
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

**Absolutfunktion:**

Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.

**Inställbar faktor** med visning på displayen.

Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

**Funktion:**

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498940.

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

## Teknisk beskrivning

mätområde	50 mm
mätkraft	1,25–2,70 N
Höljes-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
Husets tjocklek	35 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0002 tum
omkopplingsbar avläsning	0,0005 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,007 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätlocka

## Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 50 mm

023000 50

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och  
digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm

023010 100

## Tillbehör

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK

498914 STICK

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK

498912 STICK

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2450

081560 CR2450

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ

498975