

**Digitalt absolutmätur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsmätsystem med glasskala: Förflyttningshastigheten påverkar inte mätresultatet, mätvärdet behålls även efter avstängning. Låg strömförbrukning. Grafisk indikering för toleransjämförelse. **Inmatning av en mätvärdesfaktor är möjlig.**

Förklaringstext:

Displayen vridbar 330°

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080, specialspets nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	61 mm
Husets tjocklek	39 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätområde	12,5 mm

mätkraft	1,2 N
Kalibrering	C1
felgräns	0,003 mm
valbar avläsning	0,01 / 0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434460-12,5>