

ALLURIS

Precisionshandtachometer, Typ: C



Beställningsdata

Ordernummer	471300 C
GTIN	4260244680222
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Precisionshandtachometer i **robust kåpa av pressgjuten aluminium**. Stor och lättanvänd digitaldisplay. Längd- och hastighetsmätning i valbara, internationella måttenheter. Mycket noggrann **kontakttachometer** (60 impulser/varv). Särskilt lämplig för mätning av låga varvtal.

Användningsdata:

Varvtalsmätning: 0,1 – 99999 v/min (mekanisk upp till 25000 v/min).

Hastighet: 0,1 – 3810 m/min

Längdmätning: 0,0 – 99999 m

Räkning: 0 – 99999

leveransinnehåll:

Inklusive 2 mätspetsar, mätrolle 6 tum, håltratt, förlängningsaxel, bruksanvisning, skyddsfodral, 2 batterier nr 081561 storlek LR6.

Specialtillbehör:

Reflextejp nr 471315.

Teknisk beskrivning

impuls per varv (kontaktmätning)	60
mättid	1 s
mähjulets omkrets	6 tum
felgräns	0,006 % ($\pm 0,5$ siffra) %

Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätteknik	digital
Kalibrering	I2
Produktslag	Handhållen hastighetsmätare

Tjänster

KalibreringVarvräknare/stroboskop Typ D	027900 D
---	----------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Reflextejpsats35 delar	471315