

**Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434110 12,5
GTIN	7640125025651
Artikelklass	46A

Beskrivning**Utförande:**

Robust aluminiumhus med stor display, 11 mm sifferhöjd. Energisparläge och automatisk återinkoppling, **absolutsystem. Nollställning i godtyckligt läge** för enkel jämförelse av mätvärden. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. **Måttförinställning (Preset)** av godtyckligt värde. Två referensvärden kan lagras. Anpassningsbar knapp för valbar funktion. Ändring av mätriktning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, lyftarm nr 434212, utbytes- och specialspetsar nr 434900; 434910.

Teknisk beskrivning

mätområde	12,5 mm
mätkraft	0,65 – 0,9 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Kalibrering	C1

Höljes-Ø	59,5 mm
Husets tjocklek	32,9 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålpets Typ 11/25	434900 11/25
Stålpets Typ 30/10	434900 30/10
Stålpets Typ 14/20	434900 14/20
Stålpets Typ 16	434900 16
Stålpets Typ 14/30	434900 14/30
Stålpets Typ 29/10	434900 29/10

Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Rubinspets Typ 2	434915 2
Lyftanordning för mätur S_Dial WORK mätområde 12,5 mm	434212 12,5
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 10	434900 10
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 17	434900 17
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 2	434900 2

Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 20	434900 20
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 39	434900 39
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20