

**Multimeter, instrumenttyp: 9917****Beställningsdata**

Ordernummer	473320 9917
GTIN	4045197554291
Artikelklass	421

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomiskt utformad tvåkomponenthölje med gummimantel. Stor och lättavläst digital display med inkopplingsbar bakgrundsbelysning. Auto Ranging mätinstrument. Alla apparater har mätspets hållare på baksidan för enhandsmanövrering, med uppställningsbygel.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**Användningsdata:**

Digitala mätinstrument med omfångsrika funktioner.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive batterier (storlek 960 2 st, storlek 9917 1 st), mätledningar nr 473328 storlek 2. Temperaturgivare, förslutningshuvar och bärväska.

**Teknisk beskrivning**

frekvens	0,001 Hz – 9,9 MHz
----------	--------------------

visningsområde	4000
överspänningskategori	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
växelström AC	0,1 $\mu$ A – 10 A
växelspänning AC	0,1 mV – 1000 V
grundnoggrannhet	1,5 %
likström DC	0,1 $\mu$ A – 10 A
IP-skyddsklass	IP 67
diodtestning	ja
resistans	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
likspänning DC	0,1 mV – 1000 V
akustiskt kontinuitetstest	ja
mätmetod	RMS
tillverkarens beteckning	9917
datalagringsknapp	ja
display med bakgrundsbelysning.	ja
temperatur	-20 - 760 °C
kapacitet	1 pF – 200 $\mu$ F
automatisk avstängning	ja
Kalibrering	I3
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	Nr 081556 storlek 6LR61
Produktslag	Multimeter

## Tjänster

KalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027010 3

## Tillbehör

Mätledningar Mätspets-Ø 2 mm

473328 2