

**Mahr****Digitalt mätur i-wi Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434312 12,5
GTIN	4059192014438
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

**Absolutfunktion:**

Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.

**Inställbar faktor** med visning på displayen.

Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

Med **inbyggt radiosystem** i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri PC.

**Funktion:**

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498940.

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

## Teknisk beskrivning

Höljes-Ø	58 mm
Husets tjocklek	35 mm
mätkraft	0,65–0,90 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätområde	12,5 mm
Kalibrering	C1
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

023000 12,5

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023010 12,5

## Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 2

434910 2

Stålspets Typ 12

434900 12

Hårdmetallspets Typ 11

434910 11

Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm

434920 15

Stålspets Typ 14/30

434900 14/30

Stålspets Typ 11

434900 11

Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm

434920 60

Hårdmetallspets Typ 10

434910 10

Stålspets Typ 18/5

434900 18/5

Stålspets Typ 14/15

434900 14/15

Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm

434920 40

Rubinspets Typ 2

434915 2

Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm

434918 25

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK

498914 STICK

Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm

434920 20

Stålspets Typ 18/2

434900 18/2

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2

498940 R2

Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm

434917 50

Stålspets Typ 11/30

434900 11/30

Stålspets Typ 18/1

434900 18/1

Hårdmetallspets Typ 18/6

434910 18/6

Stålspets Typ 39

434900 39

Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm

434920 30

Hårdmetallspets Typ 18/1

434910 18/1

Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 28	434900 28
Svängbar mätspets	434912
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2450	081560 CR2450
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20

Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 14	434900 14
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Förlängare för mätpetsar längd L 10 mm	434920 10
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Förlängare för mätpetsar längd L 100 mm	434920 100