

**Litet mätur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434035 12,5
GTIN	7640125711646
Artikelklass	46A

Beskrivning**Utförande:**

Extremt litet digitalt mätur (hus-Ø 44 mm) med patenterat, induktivt mätsystem. Batterilivslängd > 3500 h. Omfattande funktioner: ABS och relativt läge, PRESET (förinst.) Med extra laxstjärtsgejd på baksidan.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel Opto RS232 med 9-polig seriell anslutning och kombinerad, extern strömförsörjning nr 498951.

Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	19 mm
Kalibrering	C1
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätkraft	0,5 – 0,9 N
Höljes-Ø	44 mm

mätområde	12,5 mm
felgräns	0,005 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434035-12,5>