

**BENNING****Spänningsprovare DUSPOL®, instrumenttyp: EXPERT****Beställningsdata**

Ordernummer	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Artikelklass	47A

**Beskrivning****Utförande:**

**Tvåpolig spänningsprovare med VDE-märkning.** Slagtåligt, dammtätt och stänkvattenskyddat hus med gummerade greppytor.

Spänningsvisningen från 50 V fungerar även vid tomma eller uttagna batterier.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, **med lastkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp)**. Godkänd för spänningsprovning på **anläggningar upp till 1000 V**. Lämplig för arbeten på elinstallationer, inom industrin samt för reparationer, service (felsökning), solenergi-/vindkraftsanläggningar och hybridfordonsteknik. För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, **med lastkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp)**. Godkänd för spänningsprovning på **anläggningar upp till 1000 V**. Lämplig för solcells-/vinkraftsanläggningar och hybrid-fordonsteknik.

**Norm:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Teknisk beskrivning**

överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
mätpunktsbelysning	ja
tillverkarens beteckning	EXPERT
beröringsfri kabelbrottsdetektor	ja
fasprovning	LED
indikeringsintervall DC	12 - 1000 V
indikeringsintervall AC	12 - 1000 V
kontinuitetsprovning	akustiskt/LED
visning	LED
provning av fasföljd	5
polaritetsprovning	LED
vibratorlarm	ja
IP-skyddsklass	IP 65
Kalibrering	I1
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Produktslag	Spänningsprovare

## Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------