

**Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434110 25
GTIN	7640125025668
Artikelklass	46A

Beskrivning**Utförande:**

Robust aluminiumhus med stor display, 11 mm sifferhöjd. Energisparläge och automatisk återinkoppling, **absolutsystem. Nollställning i godtyckligt läge** för enkel jämförelse av mätvärden. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. **Måttförinställning (Preset)** av godtyckligt värde. Två referensvärden kan lagras. Anpassningsbar knapp för valbar funktion. Ändring av mätriktning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, lyftarm nr 434212, utbytes- och specialspetsar nr 434900; 434910.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,65 – 1,15 N
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Kalibrering	C1
mätområde	25 mm

Höljes-Ø	59,5 mm
Husets tjocklek	32,9 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30

Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50

Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 2	434900 2
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25

Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 20	434900 20
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 16	434900 16
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Lyftanordning för mätur S_Dial WORK mätområde 25 mm	434212 25
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 11	434900 11