

**Garant****Digitalt måtur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	434000 12,5
GTIN	4045197574701
Artikelklass	41C

## Beskrivning

### Utförande:

Digitalt måtur med mycket stor (12 mm) och kontrastrik LCD-display. Klar för mätning direkt vid påslagning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

### Funktion:

Nollställning av displayen i varje position, ändring av mätriktning, knapplås mot oavsiktlig tryckning, Auto-Off (valbar). Återaktivering genom rörelse eller knapptryckning; kopplingen till referensvärdet bevaras alltid. IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

### leveransinnehåll:

Måtur med påskruvat aluminiumskyddslock på spetsändan, alternativt med monteringsbart, lyftbart lock. 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

### Specialtillbehör:

Utbytes- och specialspetsar nr 434900; 434910; 434915, lyftvajer nr 434930, datakabel nr 498940.

## Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	28 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	0,5 – 1 N
mätområde	12,5 mm
Höljes-Ø	60 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 52
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Lyftvajer Längd 500 mm	434930 500
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 14	434900 14
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 24	434900 24
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 12	434900 12
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2

Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Svängbar mätspets	434912
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 20	434900 20
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2

Lyftvajer Längd 140 mm	434930 140
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 10	434900 10
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3