

**Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434270 25
GTIN	7630041111194
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar. Display- och knappdelen kan vridas 270°.

**Funktion:**

Mätläge **ABS/REL**. Grafisk visning av inmatade gränsvärden. Automatisk avstängning, PRESET-funktion, datautgång, omkopplingsbar mätriktning. Knappsatsen kan spärras.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498950, utbytes- och specialspets nr 434900; 434910.

datautgång: RS232C-gränssnitt

Kalibrering: C1

omkopplingsbar avläsning: 0,01 mm

omkopplingsbar avläsning: 0,0005 tum

felgräns: 0,02 mm

mätkraft: < 2 N

inspänningsskaft-Ø h6: 8 mm

Höljes-Ø: 57 mm

## Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
mätområde	25 mm
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
Höljes-Ø	57 mm
mätkraft	< 2 N
Husets tjocklek	27 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
felgräns	0,02 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	013210 30
Signering laserskrift Typ	018940
DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	013250 100
Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30
DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

**Tillbehör**

Stålspets Typ 13	434900 13
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20

Svängbar mätspets	434912
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 14	434900 14
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 2	434900 2
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 39	434900 39
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14

Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 16	434900 16
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 12	434900 12
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25