

BENNING**Spänningsprovare DUSPOL®, instrumenttyp: DIGITAL****Beställningsdata**

Ordernummer	473105 DIGITAL
GTIN	4014651502635
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Spänningsprovning AC med mätmetod för reellt effektivvärde **True RMS**.

Tvåpolig spänningsprovare med VDE-märkning. Slagtåligt, dammtätt och stänkvattenskyddat hus med gummerade greppytor.

Spänningsvisningen från 50 V fungerar även vid tomma eller uttagna batterier.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, **med lastkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp)**. Godkänd för spänningsprovning på **anläggningar upp till 1000 V**.

Lämplig för arbeten på elinstallationer, inom industrin samt för reparationer, service (felsökning), solenergi-/vindkraftsanläggningar och hybridfordonsteknik. För professionell spännings- och polaritetsprovning i flera steg, **med lastkoppling (30 mA FI utlöses via tryckknapp)**.

Godkänd för spänningsprovning på **anläggningar upp till 1000 V**. Lämplig för solcells-/vinkraftsanläggningar och hybrid-fordonsteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Teknisk beskrivning

polaritetsprovning	LCD
indikeringsintervall DC	1 - 1200 V
kontinuitetsprovning	akustiskt/LED
indikeringsintervall AC	1 - 1000 V
vibratorlarm	ja
frekvensmätning	1 - 1000 Hz
resistans	0,1 - 300 kΩ
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
provning av fasföljd	LED
tillverkarens beteckning	DIGITAL
mätpunktsbelysning	ja
beröringsfri kabelbrottsdetektor	ja
fasprovning	LED
diod	0,3 - 2 V
visning	LCD (belyst) / LED
IP-skyddsklass	IP 65
Kalibrering	I1
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3