

**Litet mätur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5IP mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Artikelklass	46A

Beskrivning**Utförande:**

Extremt litet digitalt mätur (hus-Ø 44 mm) med patenterat, induktivt mätsystem. Batterilivslängd > 3500 h. Omfattande funktioner: ABS och relativt läge, PRESET (förinst.) Med extra laxstjärtsgejd på baksidan.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 2032.

Specialtillbehör:

Datakabel Opto RS232 med 9-polig seriell anslutning och kombinerad, extern strömförsörjning nr 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

IP-skyddsklass: IP 65

Kalibrering: C1

felgräns: 0,005 mm

mätkraft: 0,5 – 0,9 N

inspänningsskaft-Ø h6: 8 mm

Höljes-Ø: 44 mm
Husets tjocklek: 19 mm

Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	19 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	0,5 – 0,9 N
Höljes-Ø	44 mm
mätområde	12,5 mm
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
felgräns	0,005 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013210 12,5
Signering laserskrift Typ	018940
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	013250 12,5

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Internationellt utförande CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Stålpets Typ 18/1	434900 18/1
Stålpets Typ 29/10	434900 29/10
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålpets Typ 29/20	434900 29/20
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålpets Typ 11/15	434900 11/15
Stålpets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålpets Typ 17	434900 17
Svängbar mätspets	434912
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålpets Typ 13	434900 13
Stålpets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålpets Typ 14/15	434900 14/15
Stålpets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålpets Typ 15	434900 15
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålpets Typ 14/40	434900 14/40

Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 39	434900 39
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10

Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90