

**Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Artikelklass	42C

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur i kompakt utförande med kontrastrik, digital display.

- **Räknar riktningsåtervändning.**
- **Mycket slimmat hölje.**

Utförande reklamtext:

Digitalt mätur i kompakt utförande med kontrastrik, digital display.

leveransinnehåll:

Inklusive lock med ögla och 1 batteri nr 081560 strl. CR2032.

Specialtillbehör:

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,8 – 1,4 N
Kalibrering	C1
mätområde	12,5 mm
Husets tjocklek	26 mm

Höljes-Ø	58 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
fästtappens Ø h7	8 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,025 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

Tillbehör

Stålpets Typ 11/30	434900 11/30
Stålpets Typ 11/15	434900 11/15
Förlängare för mätpetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålpets Typ 29/20	434900 29/20
Hårdmetallpets Typ 2	434910 2
Stålpets Typ 20	434900 20
Stålpets Typ 18/5	434900 18/5
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 39	434900 39
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 17	434900 17
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 24	434900 24

Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 11	434900 11
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 28	434900 28
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10