



Kontinuitetsprovare



Beställningsdata

Ordernummer	473264
GTIN	4045197554277
Artikelklass	42I

Beskrivning

Utförande:

Kompakt instrument i stabilt tvåkomponentshus med optisk och akustisk indikering. Krokodilklämmor för enklare hantering. Separat indikeringslampa (rött och grönt) för kontinuitets- och polaritetsprovning på större avstånd. Överspänningskydd 250 V.

Användningsdata:

Kontinuitetstestning av spänningsfria, elektriska ledningar med mera. Polaritetsmätningar på halvledarelement som exempelvis dioder och transistorer.

Norm:

EN 61326-1:2013.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri 081551 storlek 6LR61.

Teknisk beskrivning

kontinuitetsprovning	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
överbelastningsskydd	250 V
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Kontinuitets- och ledningsprovare