

**TESA****Digitalt mätur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	434271 12,5
GTIN	7630041111200
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar. Display- och knappdelen kan vridas 270°.

Funktion:

Mätläge **ABS/REL**. Grafisk visning av inmatade gränsvärden. Automatisk avstängning, PRESET-funktion, datautgång, omkopplingsbar mätriktning. Knappsatsen kan spärras. IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950, utbytes- och specialspets nr 434900; 434910.

Teknisk beskrivning

inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Kalibrering	C1
mätkraft	< 2 N

mätområde	12,5 mm
Höljes-Ø	57 mm
Husets tjocklek	27 mm
omkopplingsbar avläsning	0,00005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,001 mm
felgräns	0,004 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434271-12,5>