

Mahr**Digitalt mätur Avläsning 0,0005 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 434314 12,5 |
| GTIN | 4059192014490 |
| Artikelklass | 43A |

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Absolutfunktion:

Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.

Inställbar faktor med visning på displayen.

Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------------|
| Höljes-Ø | 58 mm |
| Kalibrering | C1 |
| inspänningskraft-Ø h6 | 8 mm |
| mätkraft | 0,65–0,90 N |
| mätområde | 12,5 mm |
| Husets tjocklek | 35 mm |
| omkopplingsbar avläsning | 0,00002 tum |
| omkopplingsbar avläsning | 0,0005 mm |
| IP-skyddsklass | IP 42 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2450 |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,004 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system |
| Mätteknik | digital |
| Produktslag | mätklocka |

Tjänster

| | |
|--|-------------|
| DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm | 023010 12,5 |
| Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm | 023000 12,5 |

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2 | 498940 D2 |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2 | 498940 USB2 |
| Sändare Typ S4E | 498966 S4E |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2 | 498940 R2 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2450 | 081560 CR2450 |
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498965 |