

**Mahr****Digitalt mätur Avläsning 0,0005 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434320 25
GTIN	4059192014636
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning. Extra analog barografdisplay med toleransgränser. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

**Absolutfunktion:** Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.

**Inställbar faktor** med visning på displayen.

Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

**Dynamiska mätfunktioner (MAX / MIN):** För rundgångs- och planhetskontroll eller vändpunktssökning.

**Funktion:**

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498940.

## Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	35 mm
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
Höljes-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
mätområde	25 mm
mätkraft	0,65–1,15 N
omkopplingsbar avläsning	0,00002 tum
omkopplingsbar avläsning	0,0005 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

**Tillbehör**

Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 13	434900 13
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 28	434900 28
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2450	081560 CR2450
Stålspets Typ 16	434900 16
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2

Stålspets Typ 14	434900 14
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 17	434900 17
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 39	434900 39
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3

Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Rubinspets Typ 2	434915 2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 20	434900 20
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2