

Mitutoyo**Absolute-mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 434062 12,5 |
| GTIN | 4946368863467 |
| Artikelklass | 44A |

Beskrivning

Utförande:

Nollpunktsvisning i valfri position, t ex för toleransmätningar. Byte av mätriktning. 20000 h kontinuerlig användning med ett batteri.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|---------|
| Kalibrering | C1 |
| mätkraft | ≤ 1,5 N |
| mätområde | 12,5 mm |

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| inspänningsskaft-Ø h6 | 8 mm |
| Husets tjocklek | 27,5 mm |
| Höljes-Ø | 59 mm |
| IP-skyddsklass | IP 42 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,02 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge |
| Mätteknik | digital |
| Produktslag | mätklocka |

Tjänster

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm | 023000 12,5 |
| DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm | 023010 12,5 |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| Stålspets Typ 11/15 | 434900 11/15 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm | 434920 50 |
| Stålspets Typ 13 | 434900 13 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm | 434920 40 |
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498965 |
| Hårdmetallspets Typ 18/2 | 434910 18/2 |
| Stålspets Typ 11 | 434900 11 |

| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Stålspets Typ 14 | 434900 14 |
| Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm | 434918 25 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm | 434920 60 |
| Stålspets Typ 11/35 | 434900 11/35 |
| Stålspets Typ 29/10 | 434900 29/10 |
| Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm | 434918 50 |
| Stålspets Typ 18/2 | 434900 18/2 |
| Stålspets Typ 12 | 434900 12 |
| Stålspets Typ 15 | 434900 15 |
| Stålspets Typ 30/10 | 434900 30/10 |
| Hårdmetallspets Typ 10 | 434910 10 |
| Stålspets Typ 18/1 | 434900 18/1 |
| Stålspets Typ 14/20 | 434900 14/20 |
| Stålspets Typ 18/6 | 434900 18/6 |
| Stålspets Typ 14/15 | 434900 14/15 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm | 434920 80 |
| Stålspets Typ 2 | 434900 2 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm | 434920 15 |
| Anslutningskabel Typ USB2 | 497080 USB2 |
| Stålspets Typ 17 | 434900 17 |
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2 | 497100 D2 |
| Stålspets Typ 20 | 434900 20 |
| Sändare Typ S1 | 498966 S1 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm | 434920 100 |
| Hårdmetallspets Typ 16 | 434910 16 |
| Stålspets Typ 11/30 | 434900 11/30 |
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1 | 497100 D1 |
| Stålspets Typ 18/5 | 434900 18/5 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm | 434920 20 |

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Hårdmetallspets Typ 18/3 | 434910 18/3 |
| Hårdmetallspets Typ 11 | 434910 11 |
| Hårdmetallspets Typ 18/4 | 434910 18/4 |
| Stålspets Typ 10 | 434900 10 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm | 434920 70 |
| Stålspets Typ 18/3 | 434900 18/3 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357 | 081560 357 |
| Hårdmetallspets Typ 18/1 | 434910 18/1 |
| Svängbar mätspets | 434912 |
| Hårdmetallspets Typ 18/5 | 434910 18/5 |
| Stålspets Typ 18/4 | 434900 18/4 |
| Rubinspets Typ 2 | 434915 2 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm | 434920 30 |
| Hårdmetallspets Typ 18/6 | 434910 18/6 |
| Hårdmetallspets Typ 17 | 434910 17 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975 |
| Stålspets Typ 16 | 434900 16 |
| Stålspets Typ 28 | 434900 28 |
| Anslutningskabel Typ D1 | 497080 D1 |
| Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm | 434917 25 |
| Anslutningskabel Typ D2 | 497080 D2 |
| Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm | 434917 50 |
| Stålspets Typ 29/20 | 434900 29/20 |
| Stålspets Typ 14/40 | 434900 14/40 |
| Stålspets Typ 24 | 434900 24 |
| Stålspets Typ 11/20 | 434900 11/20 |
| Hårdmetallspets Typ 14 | 434910 14 |
| Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm | 434920 10 |
| Hårdmetallspets Typ 2 | 434910 2 |

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Stålpets Typ 39 | 434900 39 |
| Förlängare för mätpetsar längd L 90 mm | 434920 90 |
| Stålpets Typ 14/30 | 434900 14/30 |
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2 | 497100 USB2 |
| Stålpets Typ 11/25 | 434900 11/25 |