



## Kylsmörjkoncentrat med hög kapacitet Plus, Innehåll: 5l



### Beställningsdata

Ordernummer	084260 5
GTIN	2050000966781
Artikelklass	08J

### Beskrivning

#### Utförande:

**Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt** kylsmörjmedel för **höga krav**. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.

Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för material med **dålig spånbarhet och hög hållfasthet**, svårbehandlade aluminiumlegeringar och järnfria metaller, aminfritt

#### Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabila mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

#### Användningsdata:

Lämpliga för **all form av skärande bearbetning** (svarvning, fräsning, borring, gängskärning, brotskning, upprymning, **sågning**, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt **blandningsförhållande 1 : 20**, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

#### OBS!:

Jokisch-glidbaneolja och gejdolja levereras på begäran. De är optimalt anpassade till alla andra Jokisch-produkter (inga klibbiga rester) och kan också användas som hydraul- och växellådsolja.

Utförande: Dunk

Innehåll: 5 l

## Teknisk beskrivning

Utförande	Dunk
Färg	ljusbrun
Kinematisk viskositet	93 mm <sup>2</sup> /s
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Innehåll	5 l
Produktslag	Kylsmörjmedel