

Garant**Digitalt måtur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	434010 12,5
GTIN	4045197503251
Artikelklass	41C

Beskrivning

Utförande:

Digitalt måtur med mycket stor (12 mm) och kontrastrik LCD-display. Klar för mätning direkt vid påslagning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

Nollställning av displayen i varje position, ändring av mätriktning, knapplås mot oavsiktlig tryckning, Auto-Off (valbar). Återaktivering genom rörelse eller knapptryckning; kopplingen till referensvärdet bevaras alltid.

Preset (måttförinställning) IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Måtur med påskruvat aluminiumskyddslock på spetsändan, alternativt med monteringsbart, lyftbart lock. 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Utbytes- och specialspetsar nr 434900; 434910; 434915, lyftvajer nr 434930, datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,5 – 1 N
Höljes-Ø	60 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätområde	12,5 mm
Kalibrering	C1
Husets tjocklek	28 mm
omkopplingsbar avläsning	0,00005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,001 mm
IP-skyddsklass	IP 52
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätlocka

Tjänster

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023010 12,5

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023000 12,5

Tillbehör

Stålspets Typ 28	434900 28
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Stålspets Typ 20	434900 20
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Stålspets Typ 14	434900 14
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 11	434900 11
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 13	434900 13
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 2	434900 2
Rubinspets Typ 2	434915 2
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Stålspets Typ 15	434900 15
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Lyftvajer Längd 500 mm	434930 500

Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 12	434900 12
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålspets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Stålspets Typ 10	434900 10
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6

Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Lyftvajer Längd 140 mm	434930 140