

BENNING**Isolationsresistansmätare, Typ: IT101****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 473420 IT101 |
| GTIN | 4014651440333 |
| Artikelklass | 47A |

Beskrivning**Utförande:**

Isolationsresistansmätare för isolations- och lågohmsmätningar i **elektriska anläggningar, apparater, ledningar, motorer och generatorer.**

Funktion:

Läckström, polarisationsindex (PI), absorptionsgrad (DAR), automatisk urladdningsfunktion, nollutjämning av mätledningarna.

Användningsdata:

Mätningar: Bland annat lågohm, isolationsresistans (provspänning: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) och beräkning av resulterande läckström, resistans med 200 mA provningsström för kontroll av skyddsledaranslutningar, polarisationsindex, dielektrisk absorptionsgrad, spänning, resistans.

Speciella egenskaper: Gränsvärden för ISO-mätning kan väljas, grön LED för godkänd kontroll, röd LED för kontroll-/främmande spänning, provspets med strömbrytare för utlösning av mätförlopp, internt minne för 100 mätvärden per mätfunktion, automatisk urladdning av kapacitiva spänningar, nollutjämning mellan mätledningarna, låsfunktion.

leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska, mätledningar, krokodilklämmor, provspets med strömbrytare, gummiskyddsram, 4 batterier nr 081561 storlek LR6.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------------------|
| vikt | 630 g |
| strömförsörjning | 4× 081561 LR6 |
| tillverkarens beteckning | IT 101 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 |
| Antal ingående batterier | 4 |
| överspänningskategori | CAT IV 600 V |
| visningsområde | 4000 |
| isolationsresistans | 50 k Ω – 20 G Ω |
| Lågohmigt motstånd | 0,01 - 40 Ω |
| resistans | 0,01 Ω – 40 k Ω |
| mätmetod | TRUE RMS (AC/DC) |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Kalibrering | I11 |
| Produktslag | Motståndsmätare |

Tjänster

| | |
|--|----------|
| Kalibreringsisolationsresistans-mätare Typ S | 027150 S |
|--|----------|

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Mätledningar Mätspets- \varnothing 4 mm | 473308 4 |
| Mätledningar Mätspets- \varnothing 2 mm | 473308 2 |
| Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6 | 081561 LR6 |
| Mätledningsset TA3 8 delar Typ 8 | 473332 8 |
| Bärväska Duspol Typ B | 473336 B |