

 Mahr**Digitalt mätur Avläsning 0,0005 mm, mätområde: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434314 50
GTIN	4059192014513
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Absolutfunktion:

Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.

Inställbar faktor med visning på displayen.

Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
Husets tjocklek	35 mm
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
mätkraft	1,25–2,70 N
mätområde	50 mm
Höljes-Ø	58 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0002 tum
omkopplingsbar avläsning	0,0005 mm
IP-skyddsklass	IP 42
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,007 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 50 mm	023000 50
DAkKS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2450	081560 CR2450
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965