

**HOLEX****Parallellunderläggssats (10 par) med spännbygel med spännbygel, Typ: 125****Beställningsdata**

Ordernummer	366730 125
GTIN	2050001742476
Artikelklass	38F

**Beskrivning****Utförande:**

**Noggrannhet:** Planparallellitet höjdtolerans  $\pm 0,01$  mm; **hårdhet:** 57 HRC. För in spännbygel i underläggen och klicka fast på skruvstycket.

**Fördel:**

Underläggen stannar i inställt läge under bearbetningen och när maskinskruvstycket öppnas.

**Passar till:**

Alla GARANT, Allmatic NC skruvstycken med tappbredd (A-mått) 39 mm  $\pm 0,1$  mm.

**leveransinnehåll:**

Inklusive plaststativ, 10 par lister, 4 klämbygglar.

**Specialtillbehör:**

Reservspännbygel nr 366731 i reservdelslistan.

**OBS!:**

Kontrollera A-måttet på skruvstycket!

**Teknisk beskrivning**

Bredd	3 mm
Längd	125 mm
höjd	37 mm

höjd	20 mm
höjd	15 mm
höjd	28 mm
höjd	30 mm
höjd	25 mm
höjd	35 mm
höjd	36 mm
höjd	10 mm
höjd	33 mm
passar färgkod	Duo Plus
passar färgkod	Duo
passar färgkod	LC
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	TC
passar färgkod	Titan
passar färgkod	Titan 2
passar färgkod	LCV125G
antal lister	10 par
Produktslag	Parallellunderlägg

## Tillbehör

Spännbygelsats(4 st)

366731