



Uppsamlingsdukar, 0,4×0,5 m 10 styck, Användningsområden: UNI



Beställningsdata

Ordernummer	084373 UNI
GTIN	2050001742704
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med **enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre.** Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och **lämplig för nästan alla kemikalier.** Avsevärt bättre säkerhet och renlighet – varken vätskor eller granulat på golvet. **Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.**

Artiklar av typ **OIL** suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ **UNI** suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).

Enkla dukar, perforerade i mitten.

Ark och rullar med **rivstark, förstärkt struktur med dubbla skikt** i Heavy Duty-kvalitet. Även lämplig för användning på golv. Luddfri.

Teknisk beskrivning

Färg	grå
Användningsområden	UNI
maximal uppsamlingsvolym	10,1 l
Leveransinnehåll antal/kartong	10
Produktslag	Uppsamlingsduk