



Mätinstrument för invändig kona IFM, mätområde: 40-60mm



Beställningsdata

Ordernummer	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Artikelklass	46D

Beskrivning

Utförande:

Mätinstrument IFM med 90° mätkona för **bestämning av största invändiga kon-Ø**. Det härdade mätkonskorset förs in i innerkonan. Maximal Ø mäts genom att enheten trycks mot anslaget.

leveransinnehåll:

Inklusive mätur.

OBS!:

Specialutföranden med andra konvinklar på förfrågan. Mätinstrument för mätning av faslängd på förfrågan. Mätklocka och stomme kan levereras separat.

Teknisk beskrivning

mätområde	40 - 60 mm
skalgraderingsvärde	0,01 mm
Norm	DIN 878
Alla delar	Härdad

förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Fasmätinstrument