



## Fukt- och temperaturmätare, Typ: 608H1



### Beställningsdata

Ordernummer	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Artikelklass	47B

### Beskrivning

#### Utförande:

För exakt bestämning av **fuktighet, temperatur och daggpunkt**. Okänslig för daggbildning. Underhållsfri. **Min-/max-visning** med resetfunktion. Kan placeras stående eller hängas upp.

#### Användningsdata:

Idealisk för övervakning av rumsklimat.

#### leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081561 storlek 6LR61 och kalibreringsprotokoll.

### Teknisk beskrivning

mätområde fuktighet	10 - 95 %
mätområde temperatur	0 - 50 °C
felgräns fuktighet	3 %
mätområde daggpunkt td	-20 - 50 °C
upplösning temperatur (0–50°C)	0,1 °C
höjd	90 mm
Djup	40 mm

Bredd	111 mm
felgräns daggpunkt td	±0,5 (vid 25 °C) °C
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	I6
Produktslag	Temperatur- och fuktmätare

### Tjänster

KalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027660 A
DAkKS-kalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027670 A