



Datalogger, Typ: 175H1



Beställningsdata

Ordernummer	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Robust, kompakt 2-kanals datalogg med stor bakgrundsbelyst display. Internminne för 1 miljon mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri. Mättaktiden kan ställas in från 10 sekunder till 24 timmar. Batterilivslängd ≥ 3 år (mättaktid 15 min., 25 °C). Två standardgränssnitt (mini-USB och SD-kort) för enkel programmering och avläsning av loggdata genom direkt anslutning till en PC. Dessutom med mätning och lagring av relativ luftfuktighet.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive väggållare, lås, 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll. Programmet ComSoft Basic V5 kan laddas ned kostnadsfritt.

Specialtillbehör:

USB-kabel 474183 typ USB.

Teknisk beskrivning

Längd	149 mm
-------	--------

IP-skyddsklass	IP 54
Felgräns temperatur (intern givare)	±0,4 °C
Felgräns temperatur (extern givare)	± 0,5 °C
höjd	30 mm
Mätområde temperatur (intern givare)	-20 - 55 °C
felgräns fuktighet	±2 %
tillverkarens beteckning	175 H1
Bredd	55 mm
Kalibrering	I6
mätområde fuktighet	0 - 100 %
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	USB-gränssnitt
Produktslag	Datalogger

Tjänster

KalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027660 A
DAkKS-kalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027670 A

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
USB-kabel Typ USB	474183 USB