



## Infraröd temperaturmätare, Typ: T4



### Beställningsdata

Ordernummer	474012 T4
GTIN	4029547011702
Artikelklass	47B

### Beskrivning

#### Utförande:

Snabb beröringsfri mätning, också över distanser.

- **Visning: Minimi-/maximivärden**
- **Gränsvärdesövervakning med optiskt och akustiskt larm.**
- **Liten och lätthanterlig med belyst display.**
- **Snabb mätning: 2 mätningar per sekund.**

Reell laserljusmarkering via **2-punktlaser**.

Exakt kontaktmätning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive kontrollprotokoll och 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

#### Specialtillbehör:

Skyddsväska nr 474029. Mätgivare nr 474120.

### Teknisk beskrivning

Felgräns (-30 till 0 °C)	±2 eller ± 2 % från mätvärdet °C
optik	30:1

Felgräns (0,1 till 400 °C)	± 1 eller ± 1 % från mätvärdet °C
mätområde	-30 - 400 °C
emissionsgraden inställbar	0,1 - 1
Bredd	38 mm
Längd	75 mm
vikt	200 g
höjd	190 mm
upplösning infraröd	0,1 °C
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	I5
Produktslag	Temperaturmätare

## Tjänster

KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A
--------------------------------------------	----------

## Tillbehör

Temperaturgivare typ K Typ OF	474120 OF
Läderskyddshölje	474029
Temperaturgivare typ K Typ EF	474120 EF