



Invändigt finmätinstrument, HM utan mätur SU, mätområde: 100-160mm



Beställningsdata

Ordernummer	435050 100-160
GTIN	2050001046604
Artikelklass	46F

Beskrivning

Utförande:

Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika \emptyset sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.

SU invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar **hårdmetall**.

Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål \emptyset , rundhet och cylindricitet, mätning av Innerprofiler.

leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

Specialtillbehör:

Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

OBS!:

När finmätur används krävs en extra förlängning nr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.

Teknisk beskrivning

antal mätspetsar	7
antal mätskivor	4

mätdjup	230 mm
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 µm
mätområde	100 - 160 mm
Centrertallrik bredd	75 mm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C4
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

Tjänster

KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 160 mm	023210 160
--	------------

Tillbehör

Mätklocka med vänstergående skalindelning mätområde 10 mm	434807 10
Mätdjupsförlängning Längd 2000 mm	435142 2000
Induktivt finmätur Extramess Typ 2001	434670 2001
Mätdjupsförlängning Längd 1000 mm	435142 1000
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 250/10 µm	434674 250/10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 125 mm	484030 125
Stålpets Typ 16	434900 16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
Mätdjupsförlängning Längd 750 mm	435142 750
Mätområdesförlängning Längd 70 mm	435143 70
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 50/1 µm	434674 50/1
Digitalt mäturAvläsning 0,0005 mm mätområde 12,5 mm	434322 12,5
Mätdjupsförlängning Längd 500 mm	435142 500
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
Finmätur Sula Längd×noggrannhet 130/5 µm	434674 130/5

Finmätur Sula Längd×noggrannhet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Adapter för 2-punkts hålmätinstrument 1 styck Typ 90-300	439914 90-300
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Mätdjupsförlängning Längd 1500 mm	435142 1500
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 140 mm	484030 140
Mätdjupsförlängning Längd 250 mm	435142 250