



Fukt- och temperaturmätare, Typ: 608H2



Beställningsdata

Ordernummer	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

För exakt bestämning av **fuktighet, temperatur och daggpunkt**. Okänslig för daggbildning. Underhållsfri. **Min-/max-visning** med resetfunktion. Kan placeras stående eller hängas upp. Dessutom med larmfunktion (blinkning) om gränsvärdet överskrids.

Användningsdata:

Idealisk för övervakning av rumsklimat.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081561 storlek 6LR61 och kalibreringsprotokoll.

Teknisk beskrivning

mätområde daggpunkt td	-40 - 70 °C
felgräns fuktighet	2 %
mätområde temperatur	-10 - 70 °C
mätområde fuktighet	2 - 98 %
Bredd	111 mm
höjd	90 mm

felgräns daggpunkt td	±0,5 (vid 25 °C) °C
Djup	40 mm
upplösning temperatur (0–50°C)	0,1 °C
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	I6
Produktslag	Temperatur- och fuktmätare

Tjänster

KalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027660 A
DAkS-kalibreringTermo-/hygrometer Typ A	027670 A